

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.

Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso traffico RAL 3020	Giallo navone RAL 1021	

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-04X10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-041X10	acciaio	arancione RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-042X10	acciaio	verde segnale RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-043X10	acciaio	blu RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-045X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-046X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-047X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-05X10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-051X10	acciaio	arancione RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-052X10	acciaio	verde segnale RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-053X10	acciaio	blu RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-055X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-056X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-057X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-06X15	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-061X15	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-062X15	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-063X15	acciaio	blu RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-065X15	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-066X15	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-067X15	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-08X15	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-081X15	acciaio	arancione RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-082X15	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-083X15	acciaio	blu RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-085X15	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-086X15	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-087X15	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-004X10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0041X10	acciaio inox	arancione RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0042X10	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0043X10	acciaio inox	blu RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0045X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0046X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0047X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-005X10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0051X10	acciaio inox	arancione RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0052X10	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0053X10	acciaio inox	blu RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0055X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0056X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0057X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-006X15	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0061X15	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0062X15	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0063X15	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0065X15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0066X15	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0067X15	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-008X15	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0081X15	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0082X15	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0083X15	acciaio inox	blu RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0085X15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0086X15	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0087X15	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15