

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso traffico RAL 3020	Giallo navone RAL 1021	

Descrizione

Materiale:


Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

Filettatura interna

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-106	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1061	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1062	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1063	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1065	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1066	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1067	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-208	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2081	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2082	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2083	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2085	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2086	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2087	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-310	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3101	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3102	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3103	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3105	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3106	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3107	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-410	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4101	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4102	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4103	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4105	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4106	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4107	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-412	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4121	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4122	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4123	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4125	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4126	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4127	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-0106	filettatura interna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01061	filettatura interna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01062	filettatura interna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01063	filettatura interna	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01065	filettatura interna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01066	filettatura interna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01067	filettatura interna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-0208	filettatura interna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02081	filettatura interna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02082	filettatura interna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02083	filettatura interna	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02085	filettatura interna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02086	filettatura interna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02087	filettatura interna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-0310	filettatura interna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03101	filettatura interna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03102	filettatura interna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03103	filettatura interna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03105	filettatura interna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03106	filettatura interna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03107	filettatura interna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-0410	filettatura interna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04101	filettatura interna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04102	filettatura interna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04103	filettatura interna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04105	filettatura interna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04106	filettatura interna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04107	filettatura interna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-0412	filettatura interna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04121	filettatura interna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04122	filettatura interna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04123	filettatura interna	acciaio inox	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-04125	filettatura interna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04126	filettatura interna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04127	filettatura interna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-106X15	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1061X15	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1062X15	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1063X15	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1065X15	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-1066X15	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-1067X15	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-106X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1061X20	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1062X20	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1063X20	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1065X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1066X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1067X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-106X25	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1061X25	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1062X25	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1063X25	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1065X25	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-1066X25	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-1067X25	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-106X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1061X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1062X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1063X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1065X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1066X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1067X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-208X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2081X20	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2082X20	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2083X20	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2085X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2086X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2087X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-208X25	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2081X25	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2082X25	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2083X25	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2085X25	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2086X25	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2087X25	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-208X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2081X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2082X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2083X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2085X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2086X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2087X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-208X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2081X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2082X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2083X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2085X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2086X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2087X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-310X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3101X20	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3102X20	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3103X20	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3105X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3106X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-3107X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-310X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3101X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3102X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3103X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3105X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-3106X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-3107X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-310X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3101X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3102X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3103X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3105X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3106X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3107X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-410X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4101X20	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4102X20	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4103X20	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4105X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4106X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4107X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-410X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4101X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4102X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4103X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4105X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-4106X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-4107X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-410X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4101X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4102X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4103X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4105X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4106X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4107X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-412X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4121X20	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4122X20	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4123X20	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4125X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-4126X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-4127X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-412X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4121X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4122X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4123X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4125X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4126X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4127X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-412X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4121X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4122X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4123X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4125X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-4126X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-4127X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-0106X15	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01061X15	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01062X15	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01063X15	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01065X15	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-01066X15	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-01067X15	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-0106X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-01061X20	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01062X20	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01063X20	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01065X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01066X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01067X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-0106X25	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01061X25	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01062X25	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01063X25	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01065X25	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-01066X25	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-01067X25	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-0106X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01061X30	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01062X30	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01063X30	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01065X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01066X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01067X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-0208X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02081X20	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02082X20	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02083X20	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02085X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02086X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02087X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-0208X25	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02081X25	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02082X25	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02083X25	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02085X25	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02086X25	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02087X25	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-0208X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02081X30	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02082X30	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02083X30	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02085X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02086X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02087X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-0208X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02081X40	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02082X40	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02083X40	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02085X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02086X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02087X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-0310X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03101X20	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03102X20	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03103X20	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03105X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03106X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03107X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-0310X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03101X30	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03102X30	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03103X30	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03105X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-03106X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-03107X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-0310X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03101X40	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03102X40	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-03103X40	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03105X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03106X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03107X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-0410X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04101X20	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04102X20	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04103X20	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04105X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04106X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04107X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-0410X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04101X30	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04102X30	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04103X30	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04105X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-04106X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-04107X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-0410X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04101X40	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04102X40	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04103X40	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04105X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04106X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04107X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-0412X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04121X20	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04122X20	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04123X20	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04125X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-04126X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-04127X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-0412X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04121X30	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04122X30	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04123X30	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04125X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-04126X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-04127X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-0412X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04121X40	filettatura esterna	acciaio inox	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04122X40	filettatura esterna	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04123X40	filettatura esterna	acciaio inox	blu RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04125X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-04126X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-04127X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18