

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Resina termoindurente PF 31, nero.

Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

**Versione:**

Finitura lucida.

**Nota:**

Il volante è fornito con impugnatura non assemblata.

**Su richiesta:**


Altri diametri di foro.

**Nota disegno:**

Forma D: preforato

Forma E: con foro alesato

## Disegni



## Sintesi articoli

## Volantini a disco con impugnatura girevole

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Materiale parti in acciaio	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
06287-1100X10	E	con foro calibrato	acciaio	100	10H8	22	20	79	M6	29	-	9	8	29,5	19	39	54,7

