

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Versione:

Finitura lucida.

Su richiesta:


Altri diametri di foro.

Nota disegno:

Forma D: preforato

Forma E: con foro alesato

Disegni



Sintesi articoli

Volantini a disco senza impugnatura, boccia in acciaio

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale componenti	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
06288-0100X06	D	preforato	acciaio	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-0125X08	D	preforato	acciaio	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
06288-0140X08	D	preforato	acciaio	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
06288-0160X10	D	preforato	acciaio	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57
06288-1100X10	E	Foro alesato	acciaio	100	10H8	22	20	29	-	8	29,5	19	39
06288-1125X12	E	Foro alesato	acciaio	125	12H8	26	21	34	-	8	34	24	46
06288-1140X14	E	Foro alesato	acciaio	140	14H8	30	25	39	-	8	38,5	27	52
06288-1160X16	E	Foro alesato	acciaio	160	16H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57
06288-1160X18	E	Foro alesato	acciaio	160	18H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57
06288-2100X06	D	preforato	acciaio inox	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-2125X08	D	preforato	acciaio inox	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale componenti	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
06288-2140X08	D	preforato	acciaio inox	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
06288-2160X10	D	preforato	acciaio inox	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57