

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:

brunito.

Nota:

Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.


In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.

Su richiesta:

Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.

Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Dimensioni	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06340-208	filettatura interna	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-210	filettatura interna	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-2101	filettatura interna	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-212	filettatura interna	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-216	filettatura interna	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-220	filettatura interna	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15