

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio classe di resistenza 5.8.

Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.

Versione:

brunito.

Nota:

Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.


Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.

Su richiesta:

Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.

Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Sistema di fissaggio	X	A=Lunghezza maniglia	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-206	filettatura interna	M6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-208	filettatura interna	M8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-210	filettatura interna	M10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-212	filettatura interna	M12	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-216	filettatura interna	M16	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-220	filettatura interna	M20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-224	filettatura interna	M24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

Sintesi articoli

N. ordine	Sistema di fissaggio	X	A=Lunghezza maniglia	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-106	foro calibrato	6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-108	foro calibrato	8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-110	foro calibrato	10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-112	foro calibrato	12	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-116	foro calibrato	16	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-120	foro calibrato	20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-124	foro calibrato	24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

N. ordine	Sistema di fissaggio	SW	A=Lunghezza maniglia	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-305	incavo a stella	5,5	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-307	incavo a stella	7	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-309	incavo a stella	9	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-311	incavo a stella	11	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-314	incavo a stella	14	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-319	incavo a stella	19	128	15	41	12	30	20	36	11,5