

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:

temprato e brunito.




Nota:

Con il perno filettato con cava esagonale è possibile impostare la coppia di sgancio per ottenere la forza di serraggio desiderata. Si ottiene quando la maniglia è inclinata di 15°.


Nota:

Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.


Disegni



Disegni




Pinza di traino 04400-3240...




Con una forza di bloccaggio di 900 N, la quota di regolazione per il limite di coppia è di 5 mm, la forza manuale dell'impugnatura è di 120 N.


Pinza di traino 04400-4050...




Staffa girevole 04366-...3232




Staffa girevole 04366-...4540



Bloccaggio laterale 04565-0500
04565-0501



Bloccaggio laterale 04565-0800
04565-0801



Osservazione:
le curve di potenza illustrate sopra valgono per tenditori sgrassati

Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Forza manuale FH N
06357-05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
06357-06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200