


## Descrizione articolo/immagini prodotto



Disinnestare  
tramite sollevamento



## Descrizione

### **Materiale:**

Parti metalliche classe di resistenza 5.8.  
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

### **Versione:**


Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.

### **Su richiesta:**

Altre filettature interne e modelli speciali.

Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine  | Forma | X   | T  | A     | A2 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | Numero denti |
|------------|-------|-----|----|-------|----|----|----|----|----|------|-----|------|------|------|--------------|
| 06370-1082 | 0°    | M8  | 14 | 92    | -  | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | -    | 49,5 | 22           |
| 06370-1102 | 0°    | M10 | 14 | 92    | -  | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | -    | 49,5 | 22           |
| 06370-2102 | 0°    | M10 | 17 | 111   | -  | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | -    | 57,5 | 24           |
| 06370-2122 | 0°    | M12 | 17 | 111   | -  | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | -    | 57,5 | 24           |
| 06370-3122 | 0°    | M12 | 23 | 134,5 | -  | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | -    | 65   | 26           |
| 06370-3162 | 0°    | M16 | 23 | 134,5 | -  | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | -    | 65   | 26           |
| 06370-4162 | 0°    | M16 | 27 | 134   | -  | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | -    | 76,5 | 36           |
| 06370-4202 | 0°    | M20 | 27 | 134   | -  | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | -    | 76,5 | 36           |
| 06370-4242 | 0°    | M24 | 27 | 134   | -  | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | -    | 76,5 | 36           |
| 06370-1081 | 20°   | M8  | 14 | 88    | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22           |
| 06370-1101 | 20°   | M10 | 14 | 88    | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22           |

## Sintesi articoli

| N. ordine  | Forma | X   | T  | A     | A2 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | Numero<br>denti |
|------------|-------|-----|----|-------|----|----|----|----|----|------|-----|------|------|------|-----------------|
| 06370-2101 | 20°   | M10 | 17 | 106   | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24              |
| 06370-2121 | 20°   | M12 | 17 | 106   | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24              |
| 06370-3121 | 20°   | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26              |
| 06370-3161 | 20°   | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26              |
| 06370-4161 | 20°   | M16 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36              |
| 06370-4201 | 20°   | M20 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36              |
| 06370-4241 | 20°   | M24 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36              |