

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**



Acciaio.

Impugnatura a sfera termoidurente.

**Versione:**

brunita, impugnatura sferica termoidurente.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine foro calibrato | N. ordine filettatura interna | X      | A=Lunghezza maniglia | A1  | D1 | D2 | D3 | H  | H1   |
|--------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|
| 06420-108                | 06420-208                     | 8/M8   | 50                   | 63  | 16 | 20 | 8  | 33 | 12   |
| 06420-110                | 06420-210                     | 10/M10 | 66                   | 80  | 20 | 20 | 9  | 40 | 14,5 |
| 06420-112                | 06420-212                     | 12/M12 | 82,5                 | 100 | 25 | 25 | 11 | 50 | 18,5 |
| 06420-116                | 06420-216                     | 16/M16 | 103                  | 125 | 32 | 32 | 15 | 63 | 24   |