

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Manovella termoplastica.

Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.

Versione:

Resina termoplastica colore grigio nerastro.

Parti metalliche in acciaio brunito.

Nota:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Le manovelle possono essere fissate all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:

- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.

In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).


Accessori:

07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.


Nota disegno:

1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento

Disegni



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
06502-1108	foro calibrato	senza foro trasversale	80	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06502-1110	foro calibrato	senza foro trasversale	80	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06502-1210	foro calibrato	senza foro trasversale	100	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06502-1212	foro calibrato	senza foro trasversale	100	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06502-1312	foro calibrato	senza foro trasversale	125	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06502-1314	foro calibrato	senza foro trasversale	125	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06502-11086	Foro alesato	Sicurezza	80	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06502-11106	Foro alesato	Sicurezza	80	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06502-12106	Foro alesato	Sicurezza	100	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06502-12126	Foro alesato	Sicurezza	100	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06502-13126	Foro alesato	Sicurezza	125	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06502-13146	Foro alesato	Sicurezza	125	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06502-110802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	80	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
06502-111003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	80	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
06502-121003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	100	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
06502-121204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	100	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
06502-131204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	125	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
06502-131405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	125	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
06502-1108026	foro calibrato con cava	Sicurezza	80	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
06502-1110036	foro calibrato con cava	Sicurezza	80	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
06502-1210036	foro calibrato con cava	Sicurezza	100	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
06502-1212046	foro calibrato con cava	Sicurezza	100	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
06502-1312046	foro calibrato con cava	Sicurezza	125	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
06502-1314056	foro calibrato con cava	Sicurezza	125	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
06502-2108	quadro incassato	senza foro trasversale	80	24	-	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
06502-2110	quadro incassato	senza foro trasversale	80	24	-	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
06502-2210	quadro incassato	senza foro trasversale	100	29	-	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
06502-2212	quadro incassato	senza foro trasversale	100	29	-	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
06502-2312	quadro incassato	senza foro trasversale	125	36	-	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
06502-2314	quadro incassato	senza foro trasversale	125	36	-	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
06502-21086	Foro quadro	Sicurezza	80	24	-	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
06502-21106	Foro quadro	Sicurezza	80	24	-	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
06502-22106	Foro quadro	Sicurezza	100	29	-	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
06502-22126	Foro quadro	Sicurezza	100	29	-	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
06502-23126	Foro quadro	Sicurezza	125	36	-	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
06502-23146	Foro quadro	Sicurezza	125	36	-	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-