

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**


Resina termoindurente PF 31, colore nero.  
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.

**Versione:**



Finitura lucida.

**Su richiesta:**

Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.



## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine   | Forma | A  | B  | D   | D3   | H    | H1   | L | T  |
|-------------|-------|----|----|-----|------|------|------|---|----|
| 06650-17006 | K     | 70 | 22 | M6  | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 12 |
| 06650-17008 | K     | 70 | 22 | M8  | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 14 |
| 06650-17010 | K     | 70 | 22 | M10 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 14 |

## Sintesi articoli

| N. ordine      | Forma | A  | B  | D   | D3   | H    | H1   | L  | T  |
|----------------|-------|----|----|-----|------|------|------|----|----|
| 06650-18008    | K     | 80 | 25 | M8  | 22,3 | 44   | 23   | -  | 14 |
| 06650-18010    | K     | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44   | 23   | -  | 22 |
| 06650-19010    | K     | 90 | 28 | M10 | 25   | 49,6 | 26   | -  | 22 |
| 06650-19012    | K     | 90 | 28 | M12 | 25   | 49,6 | 26   | -  | 21 |
| 06650-27006X18 | L     | 70 | 22 | M6  | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 18 | -  |
| 06650-27008X24 | L     | 70 | 22 | M8  | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 24 | -  |
| 06650-28010X20 | L     | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44   | 23   | 20 | -  |
| 06650-28010X30 | L     | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44   | 23   | 30 | -  |
| 06650-29010X30 | L     | 90 | 28 | M10 | 25   | 49,6 | 26   | 30 | -  |
| 06650-29012X24 | L     | 90 | 28 | M12 | 25   | 49,6 | 26   | 24 | -  |