

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4308.


Versione:

Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.

Su richiesta:

Galletto con filettatura esterna.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-904	lucidato	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-905	lucidato	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-906	lucidato	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-105	lucidato	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-106	lucidato	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
06651-208	lucidato	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
06651-210	lucidato	75	3,4	M10	21	35	16,5	15
06651-9041	sabbiato	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-9051	sabbiato	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-9061	sabbiato	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-1051	sabbiato	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-1061	sabbiato	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
06651-2081	sabbiato	75	3,4	M8	21	35	16,5	15

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-2101	sabbiato	75	3,4	M10	21	35	16,5	15