

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Profilo in alluminio EN AW-6060.

Versione:

Profilo in alluminio semilucido anodizzato.

Nota:


Le maniglie profilate sono disponibili con filettatura interna M6 o con foro passante per viti a testa svasata M5 per il montaggio laterale.

Montaggio:

Forma A dal retro.

Forma B dal lato anteriore.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore corpo base	A	D	H	L	T	Capacità di carico N
06952-086061	A	anodizzato nero	86	M6	59	106	50	500
06952-100061	A	anodizzato nero	100	M6	59	120	50	500
06952-120061	A	anodizzato nero	120	M6	59	140	50	500
06952-086063	A	anodizzato naturale	86	M6	59	106	50	500

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore corpo base	A	D	H	L	T	Capacità di carico N
06952-100063	A	anodizzato naturale	100	M6	59	120	50	500
06952-120063	A	anodizzato naturale	120	M6	59	140	50	500
06952-086051	B	anodizzato nero	86	5,5	59	106	50	500
06952-100051	B	anodizzato nero	100	5,5	59	120	50	500
06952-120051	B	anodizzato nero	120	5,5	59	140	50	500
06952-086053	B	anodizzato naturale	86	5,5	59	106	50	500
06952-100053	B	anodizzato naturale	100	5,5	59	120	50	500
06952-120053	B	anodizzato naturale	120	5,5	59	140	50	500