

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



## Descrizione

### Materiale:

Maniglia realizzata con profilo in alluminio.

Calotte in poliammide.

Forma A fissaggio con profilo di gomma.

Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.

### Versione:

Maniglia sabbiata con microsfere di vetro, satinata e anodizzata colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.

### Nota:


Le maniglie da incasso A possono essere montate senza fissaggio a vite per lamiera spesse 1-2,5 mm. La massima sicurezza è garantita da 2 profili di gomma integrati. Le maniglie da incasso forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.

Due cave a croce sfalsate di 90° per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.

### Montaggio:

Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto. Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine nero | N. ordine naturale | Forma | Versione 2 | H  | L   | L1  | T    | Apertura per il montaggio | Capacità di carico N |
|----------------|--------------------|-------|------------|----|-----|-----|------|---------------------------|----------------------|
| 06960-10011    | 06960-10013        | A     | a innesto  | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73                  | 500                  |
| 06960-11811    | 06960-11813        | A     | a innesto  | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73                  | 500                  |
| 06960-16711    | 06960-16713        | A     | a innesto  | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73                  | 500                  |
| 06960-10021    | 06960-10023        | B     | avvitabile | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73                  | 500                  |
| 06960-11821    | 06960-11823        | B     | avvitabile | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73                  | 500                  |
| 06960-16721    | 06960-16723        | B     | avvitabile | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73                  | 500                  |