

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"

**Descrizione****Materiale:**

Corpo della maniglia e maniglia: profilo di alluminio.

Calotte in poliammide.

Forma A fissaggio con profilo di gomma.

Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.

Versione:

Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.

Nota:

Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possono essere montate senza fissaggio a vite su lamiere spesse da 1 a 2,5 mm e si fissano mediante 2 profili in plastica.

Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.


Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.

Montaggio:

Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.

Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine nero	N. ordine naturale	Forma	Versione 2	H	L	L1	T	Apertura per il montaggio	Capacità di carico N
06961-10011	06961-10013	A	a innesto	90	100	115	19,5	107 x 73	500
06961-11811	06961-11813	A	a innesto	90	118	133	19,5	125 x 73	500
06961-16711	06961-16713	A	a innesto	90	167	182	19,5	174 x 73	500
06961-10021	06961-10023	B	avvitabile	90	100	115	19,5	107 x 73	500
06961-11821	06961-11823	B	avvitabile	90	118	133	19,5	125 x 73	500
06961-16721	06961-16723	B	avvitabile	90	167	182	19,5	174 x 73	500