

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"

**Descrizione****Materiale:**

Pressofusione di alluminio

Versione:

Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.

Nota:

Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.

Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.


Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.

Montaggio:

Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.

Nota disegno:

1) per viti a testa svasata M4



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore corpo base	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Capacità di carico N
06962-07911811	A	nero	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
06962-05018411	A	nero	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
06962-07911812	A	grigio luce RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
06962-05018412	A	grigio luce RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
06962-07911821	B	nero	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
06962-05018421	B	nero	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
06962-07911822	B	grigio luce RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
06962-05018422	B	grigio luce RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500