

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Acciaio.

## Versione:

Superficie zincata.

## Nota:


\*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 13,5 mm.

## Accessori:

Serratura girevole compatta 05561.

Serratura girevole compatta con azionamento a leva 05562.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A con H=13,5	L	Adatto per serratura girevole norelem
05563-0124X075	senza battuta	a gomito verso l'alto	12	6,1	7,5	24	05561, 05562
05563-0124X135	senza battuta	dritto	12	6,1	13,5	24	05561, 05562
05563-0124X195	senza battuta	a gomito in giù	12	6,1	19,5	24	05561, 05562

