


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento e azionamento in plastica PA6 rinforzata con fibra di vetro.
Dado in zinco pressofuso. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.

Versione:

Alloggiamento e azionamento colore nero.
Dado zincati.

Nota:

Serratura girevole con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

Chiave a tubo 05586.


Linguetta per serratura girevole in acciaio 05569.

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Chiave quadra 7 mm
- b) Chiave quadra 8 mm
- c) Intaglio
- d) Chiave a doppio incavo 3 mm
- e) Chiave a doppio incavo 5 mm
- f) A triangolo 8 mm

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	H	SW	S max.
05567-17185	quadro 7 mm	18	27	8
05567-18185	quadro 8 mm	18	27	8
05567-20185	intaglio	18	27	8
05567-43185	doppio incavo 3 mm	18	27	8
05567-45185	doppio incavo 5 mm	18	27	8
05567-88185	a triangolo 8 mm	18	27	8