Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in CR.

Versione:
Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado zincati.

Nota:
Le serrature girevoli a pressione vengono impiegate principalmente per le porte e gli alloggiamenti dove è necessaria una pressione di contatto della guarnizione maggiore. Inseribili a destra o sinistra.Il procedimento di chiusura procede sempre in senso orario. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta con sollecitazione elastica nella posizione di finecorsa "bloccata". Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Funzioni:
Girando a destra l'azionamento, la linguetta viene ruotata di 90° e portata in posizione di chiusura. Ruotando ulteriormente di 90°, la linguetta viene serrata in direzione assiale aumentando quindi la pressione di contatto.La corsa di serraggio è pari a 6 mm. Con segno sull'alloggiamento per la posizione "bloccata".

Accessori:
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.

Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 8 mm
b) Chiave a doppio incavo 3 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
d) A triangolo 8 mm

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	H	SW	S max.
05574-18351	quadro 8 mm	35,5	27	16
05574-43351	doppio incavo 3 mm	35,5	27	16
05574-45351	doppio incavo 5 mm	35,5	27	16
05574-88351	a triangolo 8 mm	35,5	27	16