


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento, azionamento e linguetta in zinco pressofuso.
Dado in acciaio. Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati.
Linguetta grezza. Dado zincato.

Nota:

Le serrature girevoli con tacca graduale sono utilizzate prevalentemente nelle porte e negli alloggiamenti che richiedono un'elevata pressione di contatto della guarnizione. Utilizzabili a destra o sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Ruotando verso destra l'azionamento si può aumentare gradualmente la corsa di serraggio fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.

Protetto da acqua e polvere secondo IP65.

Accessori:

Chiave a tubo 05586


Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 7 mm
- b) Doppio incavo 3 mm
- c) Doppio incavo 5 mm

- 1) O-ring
- 2) Adattatore

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	A	L	S max.
05576-17301	quadro 7 mm	30 -9,5	30	20
05576-17401	quadro 7 mm	40 -9,5	40	30
05576-17501	quadro 7 mm	50 -9,5	50	40
05576-17601	quadro 7 mm	60 -9,5	60	50
05576-43301	doppio incavo 3 mm	30 -9,5	30	20
05576-43401	doppio incavo 3 mm	40 -9,5	40	30
05576-43501	doppio incavo 3 mm	50 -9,5	50	40
05576-43601	doppio incavo 3 mm	60 -9,5	60	50
05576-45301	doppio incavo 5 mm	30 -9,5	30	20
05576-45401	doppio incavo 5 mm	40 -9,5	40	30
05576-45501	doppio incavo 5 mm	50 -9,5	50	40
05576-45601	doppio incavo 5 mm	60 -9,5	60	50