

Descrizione articolo/immagini prodotto



for electric

Descrizione

Nota:

Il generatore di linea Line Laser è uno strumento di misurazione con cui è possibile allineare le pulegge motrici lateralmente, orizzontalmente e verticalmente mediante un raggio laser. In tal modo si può evitare una forte usura della cinghia nella zona dei bordi.

Dati tecnici:

- Copertura del raggio laser da 5 a 10m ca.
- Laser classe 2 (EN60825-1: 1997)
- Lunghezza d'onda 630 - 680nm
- Potenza < 1mW
- Alimentazione 2 x 1,5V (LR44)

Nota bene:

- Non guardare mai il raggio laser e non rivolgerlo mai verso persone, animali o superfici altamente riflettenti.
- Il dispositivo e gli obiettivi contengono magneti ad alte prestazioni.
- Per motivi di sicurezza, i portatori di pacemaker non possono utilizzare il dispositivo. Mantenere inoltre una distanza dagli apparecchi elettronici e dagli orologi da polso per evitare interferenze.
- Non utilizzare il dispositivo in zone a rischio di esplosione.

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione
22101-01	Generatore Di Linea Line Laser