

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.



Nota:

Tenditori con cava esagonale. Filettatura destrorsa su un lato, sinistrorsa sull'altro.

I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).

Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.

Disegni

 $\leq M16$  $\geq M20$ 

Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D4	H	M	SW	Capacità di carico N
07222-06	M6	-	4	30	22,5	10	3900
07222-08	M8	-	4	35	25	13	7200
07222-10	M10	-	4	45	33	17	11400
07222-12	M12	-	4	55	40	19	16500
07222-16	M16	-	4	75	55	24	30700
07222-20	M20	21	4	95	24	30	48000
07222-24	M24	26	4	115	29	36	69000

Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D4	H	M	SW	Capacità di carico N
07222-30	M30	32	4	125	36	46	110000