

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.

Versione:

Acciaio per molle lucido.

Acciaio inox lucido.

Nota:

Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte.

Dimensioni nominali = diametro della cava D2

Accessori:

Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.

Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.


Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.

Nota disegno:

1) non serrato

2) serrato

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	A	D1	D2	D3	H	M
07332-0230	acciaio per molle	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
07332-0320	acciaio per molle	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
07332-0400	acciaio per molle	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
07332-0500	acciaio per molle	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
07332-0600	acciaio per molle	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
07332-0700	acciaio per molle	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
07332-0800	acciaio per molle	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
07332-0900	acciaio per molle	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
07332-1000	acciaio per molle	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
07332-1200	acciaio per molle	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35
07332-0151	acciaio inox	1,28	2-2,5	1,5	4,25	0,4	0,44
07332-0191	acciaio inox	1,61	2,5-3	1,9	4,8	0,5	0,54
07332-0231	acciaio inox	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
07332-0321	acciaio inox	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
07332-0401	acciaio inox	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
07332-0501	acciaio inox	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	A	D1	D2	D3	H	M
07332-0601	acciaio inox	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
07332-0701	acciaio inox	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
07332-0901	acciaio inox	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
07332-0801	acciaio inox	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
07332-1001	acciaio inox	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
07332-1201	acciaio inox	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35