

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox A2.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Nota:

Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.


Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.

Nota disegno:

Forma E: con spira semplice.

Forma D: con spira doppia (la direzione della spira può essere diversa rispetto al disegno).

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D1 | D2 | D3 | D4=per Ø del bullone | L1 | L2 |
|-------------|----------------------|-------|------|----|-----|----------------------|-----|----|
| 07337-11200 | acciaio | E | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 |
| 07337-11300 | acciaio | E | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 |
| 07337-11400 | acciaio | E | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 |
| 07337-11500 | acciaio | E | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 |
| 07337-11600 | acciaio | E | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 |
| 07337-11700 | acciaio | E | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 |
| 07337-21200 | acciaio inox A2 | E | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 |
| 07337-21250 | acciaio inox A2 | E | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 |
| 07337-21300 | acciaio inox A2 | E | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 |
| 07337-21400 | acciaio inox A2 | E | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 |
| 07337-21500 | acciaio inox A2 | E | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 |
| 07337-21600 | acciaio inox A2 | E | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |
| 07337-12225 | acciaio | D | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 |
| 07337-12280 | acciaio | D | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 |
| 07337-12360 | acciaio | D | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |
| 07337-12450 | acciaio | D | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |
| 07337-12560 | acciaio | D | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |
| 07337-12630 | acciaio | D | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |
| 07337-12700 | acciaio | D | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 |
| 07337-22225 | acciaio inox A2 | D | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 |
| 07337-22280 | acciaio inox A2 | D | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 |
| 07337-22360 | acciaio inox A2 | D | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |
| 07337-22450 | acciaio inox A2 | D | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |

Sintesi articoli

| N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D1 | D2 | D3 | D4=per Ø del bullone | L1 | L2 |
|-------------|----------------------|-------|-----|----|-----|-------------------------|----|----|
| 07337-22560 | acciaio inox A2 | D | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |