

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox A2.

Versione:

Acciaio a zincatura galvanica.

Acciaio inox non trattato.

Nota:

Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.


La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.

Nota disegno:

a) Acciaio

b) Acciaio inox

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	M	SW
07215-204	acciaio	8	M4	7,66	4,2	2,2	7
07215-205	acciaio	8	M5	8,79	5,1	2,75	8
07215-206	acciaio	8	M6	11,05	6	3,3	10
07215-208	acciaio	8	M8	14,38	8	4,4	13
07215-210	acciaio	8	M10	18,9	10	5,5	17
07215-212	acciaio	8	M12	21,1	12	6,6	19
07215-214	acciaio	8	M14	23,9	14	7,7	22
07215-216	acciaio	8	M16	26,76	16	8,8	24
07215-220	acciaio	8	M20	32,95	20	11	30
07215-224	acciaio	8	M24	39,55	24	13,2	36
07215-227	acciaio	8	M27	45,2	27	14,8	41
07215-230	acciaio	8	M30	50,85	30	16,5	46
07215-308	acciaio	10	M8	14,38	8	4,4	13
07215-310	acciaio	10	M10	18,9	10	5,5	17
07215-312	acciaio	10	M12	21,1	12	6,6	19
07215-314	acciaio	10	M14	23,9	14	7,7	22
07215-316	acciaio	10	M16	26,76	16	8,8	24
07215-320	acciaio	10	M20	32,95	20	11	30
07215-324	acciaio	10	M24	35	24	13,2	36
07215-327	acciaio	10	M27	45,2	27	14,8	41
07215-330	acciaio	10	M30	50,85	30	16,5	46
07215-104	acciaio inox A2	70	M4	7,66	3,2	2,2	7
07215-105	acciaio inox A2	70	M5	8,79	4	2,75	8
07215-106	acciaio inox A2	70	M6	11,05	5	3,3	10
07215-108	acciaio inox A2	70	M8	14,38	6,5	4,4	13
07215-110	acciaio inox A2	70	M10	18,9	8	5,5	17
07215-112	acciaio inox A2	70	M12	21,1	10	6,6	19

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	M	SW
07215-114	acciaio inox A2	70	M14	23,9	11	7,7	22
07215-116	acciaio inox A2	70	M16	26,76	13	8,8	24
07215-120	acciaio inox A2	70	M20	32,95	16	11	30
07215-124	acciaio inox A2	70	M24	39,55	19	13,2	36