

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Acciaio.

## Versione:

Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.

Sicura forgiata, zincata.

## Nota:

Gancio di carico con sicura forgiata.

I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).

## Range di temperatura:

da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico

fino a 300 °C = 90% della capacità di carico


fino a 400 °C = 75% della capacità di carico

## Nota disegno:

Forma A: con testa a occhiello .

Forma B: con testa a forcella.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Forma	per catena mm	A	A1	B	D	D1	L	L1	S	S1	Portata kg
07791-11001400	con testa a occhiello	A	6	26	19	-	10	20,5	85	-	16	20	1400
07791-11002500	con testa a occhiello	A	7-8	33	26	-	11	25	105	-	19	29	2500
07791-11004000	con testa a occhiello	A	10	40	31	-	16	34	131	-	26	33	4000
07791-11006700	con testa a occhiello	A	13	51	40	-	19	43	163	-	33	45	6700
07791-11010000	con testa a occhiello	A	16	66	45	-	24,5	50	183	-	40	50	10000
07791-21001400	con testa a forcella	B	6	26	19	7,2	7,5	-	69	8	15	20	1400
07791-21001900	con testa a forcella	B	7	34	26	9,5	9	-	95	10	19	28	1900
07791-21002500	con testa a forcella	B	8	34	26	9,5	10	-	95	10	19	28	2500
07791-21004000	con testa a forcella	B	10	40	31	12	13	-	110	13,5	25	33	4000
07791-21006700	con testa a forcella	B	13	51	40	15	16	-	136	17	30	40	6700

