

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:
Acciaio da bonifica.

Versione:
nichelato.


Nota:
Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate azionandole con aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato.
Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.

La precisione di ripetibilità è di $\pm 0,01$ mm.

Accessori:
03162 Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	Forza di tenuta F1 N
03161-112	A	12	40	24	23,4	4,5	8	32	-	23,8	-	41	M4	8	29,5	8	25	3,5	8,5	-	8,5	250
03161-116	A	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	-	31,8	-	52	M5	8,5	31,7	9,5	28,5	4	9	-	10	350
03161-212	B	12	40	24	23,4	4,5	8	32	M4	23,8	14	41	M4	8	24,5	8	25	3,5	8,5	25,5	8,5	250
03161-216	B	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	M5	31,8	20	52	M5	8,5	25,5	9,5	28,5	4	9	26,5	10	350

