Nota tecnica per moduli prensili

I moduli prensili possono essere inseriti in ogni posizione. Le applicazioni dei moduli prensili pneumatici nel montaggio e nella produzione sono pressoché illimitate.

Questi componenti possono svolgere molteplici compiti come centrare, alimentare, movimentare e inserire.

I fori di montaggio standardizzati consentono molteplici combinazioni con le nostre altre unità.

– peso del pezzo da lavorare: 0,08 kg – 4,74 kg.

– anche per applicazioni particolarmente robuste.

– forza dell'utensile prensile aperto, chiuso, con parte afferrata.

– guida di scorrimento in acciaio – temprata e rettificata, per uso universale e vita utile durevole.



Panoramica	
Tipo	Pinze parallele
Guida	Guida di scorrimento in acciaio
Modello	robusto
Corsa per ogni ganascia (mm)	2 - 15
Forza di serraggio a 6 bar (N)	16 - 1050
Peso del pezzo (kg)	0,08 - 4,74
Lunghezza finger max. (mm)	15 - 140
Principio di efficacia	Cinematica del glifo
Campo di impiego	Impiego universale in ambiente pulito e lievemente sporco
norelem	**20100**