

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Gambo filettato in acciaio.

Boccola filettata in acciaio o ottone.

Versione:

Gambo filettato zincato.

Boccola filettata zincata o in ottone non trattata.


Nota disegno:

Forma C: foro cieco filettato

Forma E: boccola filettata

Forma L: filettatura esterna

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	D	D1	D2	H	H1	L	T
06097-102206	C	plastica	M6	22	12	13	6	-	7,5
06097-102606	C	plastica	M6	26	17	20	14	-	9
06097-212205	E	ottone	M5	22	12	13	6	-	6
06097-202606	E	acciaio	M6	26	17	20	14	-	10
06097-202608	E	acciaio	M8	26	17	20	14	-	12
06097-302606X10	L	acciaio	M6	26	15	13	6	10	-
06097-302205X15	L	acciaio	M5	22	12	13	6	15	-
06097-302205X20	L	acciaio	M5	22	12	13	6	20	-
06097-302206X20	L	acciaio	M6	22	12	13	6	20	-
06097-302608X20	L	acciaio	M8	26	15	13	6	20	-
06097-302606X30	L	acciaio	M6	26	15	13	6	30	-
06097-302206X15	L	acciaio	M6	22	12	13	6	15	-
06097-302606X20	L	acciaio	M6	26	15	13	6	20	-
06097-302606X15	L	acciaio	M6	26	15	13	6	15	-
06097-302205X10	L	acciaio	M5	22	12	13	6	10	-
06097-302206X30	L	acciaio	M6	22	12	13	6	30	-
06097-302206X10	L	acciaio	M6	22	12	13	6	10	-
06097-302608X15	L	acciaio	M8	26	15	13	6	15	-
06097-302608X30	L	acciaio	M8	26	15	13	6	30	-

