

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4034.

## Versione:


Acciaio temprato e brunito.

Acciaio inox, temprato e non trattato.


## Nota:

Boccole di posizionamento adatte alle spine di posizionamento.

Adattato ai pezzi di supporto 03099.



## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine    | Materiale corpo base | D  | D1      | D2 | H    | H1   | L  | SW | T  |
|--------------|----------------------|----|---------|----|------|------|----|----|----|
| 03099-50-04  | acciaio              | 4  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3  | 11 |
| 03099-50-05  | acciaio              | 5  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4  | 10 |
| 03099-50-06  | acciaio              | 6  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4  | 10 |
| 03099-50-08  | acciaio              | 8  | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6  | 12 |
| 03099-50-10  | acciaio              | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6  | 12 |
| 03099-50-104 | acciaio inox         | 4  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3  | 11 |
| 03099-50-108 | acciaio inox         | 8  | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6  | 12 |
| 03099-50-105 | acciaio inox         | 5  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4  | 10 |

## Sintesi articoli

| N. ordine    | Materiale corpo base | D  | D1      | D2 | H    | H1   | L  | SW | T  |
|--------------|----------------------|----|---------|----|------|------|----|----|----|
| 03099-50-106 | acciaio inox         | 6  | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4  | 10 |
| 03099-50-110 | acciaio inox         | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6  | 12 |