

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

NdFeB N35 (neodimio).

Versione:

nichelato.

Nota:

Sistema non schermato.

Range di temperatura:

max. 80 °C.


Montaggio:

I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.

Nota disegno:

1) Superficie di contatto

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	B	H	L	Forza di adesione N
09002-0704	4 ±0,1	1,5 ±0,1	7,5 ±0,1	5
09002-0706	6 ±0,1	2 ±0,1	7,5 ±0,1	8
09002-1007	7,5 ±0,1	2 ±0,1	10 ±0,1	11
09002-1209	9,5 ±0,1	2,5 ±0,1	12 ±0,1	17
09002-1612	12,5 ±0,1	2,5 ±0,1	16 ±0,1	24
09002-1816	16,5 ±0,1	4 ±0,1	18 ±0,1	50
09002-2620	20,3 ±0,1	5 ±0,1	26 ±0,1	77
09002-3326	26 ±0,1	6,5 ±0,1	33 ±0,1	125