


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Tavola scanalata in alluminio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Viti in acciaio.

Versione:


Tavola scanalata anodizzata in colore naturale.
Viti, lucide.

Nota:

Sul lato inferiore della tavola scanalata è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. In tal modo la tavola scanalata può essere montata, tramite gli anelli di centraggio, con estrema precisione sulla slitta della guida lineare.

Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Tipo	Larghezza cava	A	A1	A2	B	D6	D7	H	L	N
20310-06174	60	I	6	42	30	30	60	M6	10	12	174	6
20310-08230	80	I	8	55	40	40	80	M8	13	16	230	8