

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Maniglia termoplastica.

Boccola o bullone filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305.

Versione:

Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.

Parti in acciaio passivate di blu.

Acciaio inox lucido.

Nota:

I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.

La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).

La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.


Su richiesta:

Altre versioni.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Materiale componenti	D	D1	D2	H	H1	L	T
06852-6806	grigio nerastro	acciaio	M6	68	24	10	45,5	-	17
06852-6808	grigio nerastro	acciaio	M8	68	24	10	45,5	-	17
06852-6810	grigio nerastro	acciaio	M10	68	24	10	45,5	-	17
06852-06806	grigio nerastro	acciaio inox	M6	68	24	10	45,5	-	17
06852-06808	grigio nerastro	acciaio inox	M8	68	24	10	45,5	-	17
06852-06810	grigio nerastro	acciaio inox	M10	68	24	10	45,5	-	17
06852-846806	rosso	acciaio	M6	68	24	10	45,5	-	17
06852-846808	rosso	acciaio	M8	68	24	10	45,5	-	17
06852-846810	rosso	acciaio	M10	68	24	10	45,5	-	17
06852-0846806	rosso	acciaio inox	M6	68	24	10	45,5	-	17
06852-0846808	rosso	acciaio inox	M8	68	24	10	45,5	-	17
06852-0846810	rosso	acciaio inox	M10	68	24	10	45,5	-	17
06852-6808X20	grigio nerastro	acciaio	M8	68	24	10	45,5	20	-
06852-6810X20	grigio nerastro	acciaio	M10	68	24	10	45,5	20	-
06852-06808X20	grigio nerastro	acciaio inox	M8	68	24	10	45,5	20	-
06852-06810X20	grigio nerastro	acciaio inox	M10	68	24	10	45,5	20	-
06852-846808X20	rosso	acciaio	M8	68	24	10	45,5	20	-
06852-846810X20	rosso	acciaio	M10	68	24	10	45,5	20	-
06852-0846808X20	rosso	acciaio inox	M8	68	24	10	45,5	20	-
06852-0846810X20	rosso	acciaio inox	M10	68	24	10	45,5	20	-

