

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.


Nota:

Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Versione	N. ISO	P	Adatto per catena
22201-30800030	E	Giunzione a molla	-	05 B-2	8	8,0 x 3,0mm
22201-30380732	E	Giunzione a molla	-	06 B-2	9,525	3/8 x 7/32
22201-30120516	E	Giunzione a molla	-	08 B-2	12,7	1/2 x 5/16
22201-30580308	E	Giunzione a molla	-	10 B-2	15,875	5/8 x 3/8
22201-30340716	E	Giunzione a molla	-	12 B-2	19,05	3/4 x 7/16
22201-31001702	E	Giunzione a molla	-	16 B-2	25,4	1 x 17,02 mm
22201-40800030	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	05 B-2	8	8,0 x 3,0mm
22201-40380732	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	06 B-2	9,525	3/8 x 7/32
22201-40120516	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	08 B-2	12,7	1/2 x 5/16
22201-40580308	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	10 B-2	15,875	5/8 x 3/8
22201-40340716	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	12 B-2	19,05	3/4 x 7/16
22201-41001702	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	16 B-2	25,4	1 x 17,02 mm
22201-41140340	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	20 B-2	31,75	1 1/4 x 3/4
22201-41121000	L	Giunzione a coppiglia	Falsa maglia	24 B-2	38,1	1 1/2 x 1
22201-51140340	S	Giunzione a coppiglia	Elemento a innesto con giunzione a coppiglia	20 B-2	31,75	1 1/4 x 3/4
22201-51121000	S	Giunzione a coppiglia	Elemento a innesto con giunzione a coppiglia	24 B-2	38,1	1 1/2 x 1

