

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Poliestere.

Versione:

Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e rastremate a metà larghezza.

Nota:

I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.

Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.

I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1

Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.

I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.

La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.


Range di temperatura:

Da -40 °C a +100 °C.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	L1	Portata kg
07798-02-0100010	viola	30	1 m	1000
07798-02-0100020	viola	30	2 m	1000
07798-02-0100030	viola	30	3 m	1000
07798-02-0100040	viola	30	4 m	1000
07798-02-0100050	viola	30	5 m	1000
07798-02-0200010	verde	60	1 m	2000
07798-02-0200020	verde	60	2 m	2000
07798-02-0200030	verde	60	3 m	2000
07798-02-0200040	verde	60	4 m	2000
07798-02-0200050	verde	60	5 m	2000
07798-02-0300010	giallo	90	1 m	3000
07798-02-0300020	giallo	90	2 m	3000
07798-02-0300030	giallo	90	3 m	3000
07798-02-0300040	giallo	90	4 m	3000
07798-02-0300050	giallo	90	5 m	3000
07798-02-0400010	grigio	120	1 m	4000
07798-02-0400020	grigio	120	2 m	4000
07798-02-0400030	grigio	120	3 m	4000
07798-02-0400040	grigio	120	4 m	4000
07798-02-0400050	grigio	120	5 m	4000
07798-02-0500010	rosso	150	1 m	5000
07798-02-0500020	rosso	150	2 m	5000
07798-02-0500030	rosso	150	3 m	5000
07798-02-0500040	rosso	150	4 m	5000
07798-02-0500050	rosso	150	5 m	5000