

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Neoprene con cinghie di tensionamento in poliestere.

Nota:

Cinghie trapezoidali senza fine secondo la norma DIN 7753 (cinghie trapezoidali strette). Elettricamente conduttive secondo la norma ISO 1813. Le cinghie trapezoidali hanno la stessa lunghezza (a partire da 1000 mm).

Le cinghie trapezoidali strette offrono una maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche.

Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.

Range di temperatura:

Da -55 °C a +70 °C.


Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.

Montaggio:

Le cinghie devono essere sottoposte a tensione dopo il montaggio. Dopo un periodo di rodaggio di 15-20 minuti, è necessario un nuovo tensionamento.

Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
22071-02-10512	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	524	474	512
22071-02-10562	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	574	524	562
22071-02-10587	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	599	549	587
22071-02-10612	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	624	574	612
22071-02-10630	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	642	592	630
22071-02-10637	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	649	599	637
22071-02-10662	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	674	624	662
22071-02-10670	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	682	632	670
22071-02-10677	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	689	639	677
22071-02-10687	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	699	649	687
22071-02-10697	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	709	659	697
22071-02-10710	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	722	672	710
22071-02-10722	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	734	684	722
22071-02-10737	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	749	699	737
22071-02-10750	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	762	712	750
22071-02-10762	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	774	724	762
22071-02-10772	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	784	734	772
22071-02-10787	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	799	749	787
22071-02-10800	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	812	762	800
22071-02-10812	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	824	774	812
22071-02-10825	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	837	787	825
22071-02-10837	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	849	799	837
22071-02-10850	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	862	812	850
22071-02-10862	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	874	824	862
22071-02-10875	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	887	837	875
22071-02-10887	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	899	849	887
22071-02-10900	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	912	862	900
22071-02-10912	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	924	874	912
22071-02-10922	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	934	884	922
22071-02-10925	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	937	887	925
22071-02-10927	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	939	889	927
22071-02-10937	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	949	899	937
22071-02-10950	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	962	912	950
22071-02-10962	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	974	924	962
22071-02-10970	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	982	932	970
22071-02-10987	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	999	949	987
22071-02-11000	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1012	962	1000
22071-02-11012	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1024	974	1012
22071-02-11024	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1036	986	1024
22071-02-11037	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1049	999	1037
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1059	1009	1047
22071-02-11060	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1072	1022	1060
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1089	1039	1077
22071-02-11087	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1099	1049	1087
22071-02-11112	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1124	1074	1112
22071-02-11120	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1132	1082	1120
22071-02-11127	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1139	1089	1127
22071-02-11137	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1149	1099	1137
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1159	1109	1147
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1162	1112	1150
22071-02-11162	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1174	1124	1162
22071-02-11180	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1192	1142	1180
22071-02-11187	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1199	1149	1187
22071-02-11202	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1214	1164	1202
22071-02-11212	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1224	1174	1212
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1234	1184	1222
22071-02-11237	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1249	1199	1237
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1262	1212	1250
22071-02-11262	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1274	1224	1262
22071-02-11270	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1282	1232	1270
22071-02-11287	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1299	1249	1287
22071-02-11312	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1324	1274	1312
22071-02-11320	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1332	1282	1320
22071-02-11337	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1349	1299	1337
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1359	1309	1347

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
22071-02-11362	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1374	1324	1362
22071-02-11387	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1399	1349	1387
22071-02-11400	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1412	1362	1400
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1424	1374	1412
22071-02-11420	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1432	1382	1420
22071-02-11437	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1449	1399	1437
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1469	1419	1457
22071-02-11462	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1474	1424	1462
22071-02-11487	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1499	1449	1487
22071-02-11500	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1512	1462	1500
22071-02-11512	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1524	1474	1512
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1532	1482	1520
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1549	1499	1537
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1562	1512	1550
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1574	1524	1562
22071-02-11587	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1599	1549	1587
22071-02-11600	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1612	1562	1600
22071-02-11612	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1624	1574	1612
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1649	1599	1637
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1662	1612	1650
22071-02-11662	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1674	1624	1662
22071-02-11687	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1699	1649	1687
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1712	1662	1700
22071-02-11712	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1724	1674	1712
22071-02-11737	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1749	1699	1737
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1762	1712	1750
22071-02-11762	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1774	1724	1762
22071-02-11787	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1799	1749	1787
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1812	1762	1800
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1824	1774	1812
22071-02-11837	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1849	1799	1837
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1862	1812	1850
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1874	1824	1862
22071-02-11887	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1899	1849	1887
22071-02-11900	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1912	1862	1900
22071-02-11937	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1949	1899	1937
22071-02-11950	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1962	1912	1950
22071-02-11987	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1999	1949	1987
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2012	1962	2000
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2049	1999	2037
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2074	2024	2062
22071-02-12087	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2099	2049	2087
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2132	2082	2120
22071-02-12137	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2149	2099	2137
22071-02-12160	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2172	2122	2160
22071-02-12187	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2199	2149	2187
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2252	2202	2240
-	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2299	2249	2287
22071-02-12360	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2372	2322	2360
22071-02-12410	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2422	2372	2410
22071-02-12500	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2512	2462	2500
22071-02-12540	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2552	2502	2540
22071-02-12650	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2662	2612	2650
22071-02-12800	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2812	2762	2800
22071-02-12840	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2852	2802	2840
22071-02-13000	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3012	2962	3000
22071-02-13150	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3162	3112	3150
22071-02-13170	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3182	3132	3170
22071-02-13350	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3362	3312	3350
22071-02-13550	Tipo SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3562	3512	3550
22071-02-20647	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	664	601	647
22071-02-20707	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	724	661	707
22071-02-20732	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	749	686	732
22071-02-20757	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	774	711	757
22071-02-20782	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	799	736	782

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	817	754	800
22071-02-20807	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	824	761	807
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	849	786	832
22071-02-20850	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	867	804	850
22071-02-20857	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	874	811	857
22071-02-20882	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	899	836	882
22071-02-20900	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	917	854	900
22071-02-20907	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	924	861	907
22071-02-20925	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	942	879	925
22071-02-20932	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	949	886	932
22071-02-20950	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	967	904	950
22071-02-20957	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	974	911	957
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	984	921	967
22071-02-20982	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	999	936	982
22071-02-21000	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1017	954	1000
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1024	961	1007
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1049	986	1032
22071-02-21042	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1059	996	1042
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1074	1011	1057
22071-02-21060	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1077	1014	1060
22071-02-21082	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1099	1036	1082
22071-02-21090	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1107	1044	1090
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1117	1054	1100
22071-02-21107	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1124	1061	1107
22071-02-21120	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1137	1074	1120
22071-02-21132	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1149	1086	1132
22071-02-21150	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1167	1104	1150
22071-02-21157	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1174	1111	1157
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1192	1129	1175
22071-02-21180	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1197	1134	1180
22071-02-21207	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1224	1161	1207
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1242	1179	1225
22071-02-21232	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1249	1186	1232
22071-02-21250	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1267	1204	1250
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1274	1211	1257
22071-02-21272	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1289	1226	1272
22071-02-21282	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1299	1236	1282
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1317	1254	1300
22071-02-21307	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1324	1261	1307
22071-02-21320	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1337	1274	1320
22071-02-21332	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1349	1286	1332
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1374	1311	1357
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1384	1321	1367
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1392	1329	1375
22071-02-21382	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1399	1336	1382
22071-02-21400	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1417	1354	1400
22071-02-21407	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1424	1361	1407
22071-02-21425	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1442	1379	1425
22071-02-21432	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1449	1386	1432
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1467	1404	1450
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1474	1411	1457
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1499	1436	1482
22071-02-21500	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1517	1454	1500
22071-02-21507	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1524	1461	1507
22071-02-21525	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1542	1479	1525
22071-02-21532	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1549	1486	1532
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1574	1511	1557
22071-02-21582	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1599	1536	1582
22071-02-21600	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1617	1554	1600
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1624	1561	1607
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1649	1586	1632
22071-02-21657	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1674	1611	1657
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1692	1629	1675
22071-02-21682	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1699	1636	1682
22071-02-21700	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1717	1654	1700

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
22071-02-21707	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1724	1661	1707
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1749	1686	1732
22071-02-21750	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1767	1704	1750
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1774	1711	1757
22071-02-21782	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1799	1736	1782
22071-02-21800	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1817	1754	1800
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1824	1761	1807
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1849	1786	1832
22071-02-21850	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1867	1804	1850
22071-02-21857	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1874	1811	1857
22071-02-21882	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1899	1836	1882
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1917	1854	1900
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1924	1861	1907
22071-02-21925	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1942	1879	1925
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1949	1886	1932
22071-02-21950	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1967	1904	1950
22071-02-21957	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1974	1911	1957
22071-02-21982	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	1999	1936	1982
22071-02-22000	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2017	1954	2000
22071-02-22032	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2049	1986	2032
22071-02-22057	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2074	2011	2057
22071-02-22082	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2099	2036	2082
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2137	2074	2120
22071-02-22132	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2149	2086	2132
22071-02-22182	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2199	2136	2182
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2224	2161	2207
22071-02-22232	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2249	2186	2232
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2257	2194	2240
22071-02-22282	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2299	2236	2282
22071-02-22300	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2317	2254	2300
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2324	2261	2307
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2349	2286	2332
22071-02-22360	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2377	2314	2360
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2399	2336	2382
22071-02-22432	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2449	2386	2432
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2492	2429	2475
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2499	2436	2482
-	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2517	2454	2500
22071-02-22532	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2549	2486	2532
22071-02-22582	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2599	2536	2582
22071-02-22607	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2624	2561	2607
22071-02-22632	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2649	2586	2632
22071-02-22650	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2667	2604	2650
22071-02-22682	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2699	2636	2682
22071-02-22732	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2749	2686	2732
22071-02-22782	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2799	2736	2782
22071-02-22800	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2817	2754	2800
22071-02-22832	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2849	2786	2832
22071-02-22847	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2864	2801	2847
22071-02-22882	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2899	2836	2882
22071-02-22900	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2917	2854	2900
22071-02-22932	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2949	2886	2932
22071-02-22982	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	2999	2936	2982
22071-02-23000	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3017	2954	3000
22071-02-23032	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3049	2986	3032
22071-02-23082	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3099	3036	3082
22071-02-23150	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3167	3104	3150
22071-02-23182	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3199	3136	3182
22071-02-23250	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3267	3204	3250
22071-02-23282	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3299	3236	3282
22071-02-23350	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3367	3304	3350
22071-02-23382	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3399	3336	3382
22071-02-23450	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3467	3404	3450
22071-02-23550	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3567	3504	3550
22071-02-23650	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3667	3604	3650

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
22071-02-23750	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	3767	3704	3750
22071-02-24000	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	4017	3954	4000
22071-02-24250	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	4267	4204	4250
22071-02-24500	Tipo SPA	12,7	11	6,2	10	4517	4454	4500
22071-02-31250	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1272	1190	1250
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1342	1260	1320
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1362	1280	1340
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1382	1300	1360
22071-02-31400	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1422	1340	1400
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1432	1350	1410
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1472	1390	1450
22071-02-31500	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1522	1440	1500
22071-02-31550	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1572	1490	1550
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1622	1540	1600
22071-02-31650	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1672	1590	1650
22071-02-31700	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1722	1640	1700
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1772	1690	1750
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1800	1718	1778
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1822	1740	1800
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1872	1790	1850
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1882	1800	1860
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1922	1840	1900
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	1972	1890	1950
22071-02-32000	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2022	1940	2000
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2042	1960	2020
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2082	2000	2060
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2120	2038	2098
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2142	2060	2120
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2172	2090	2150
22071-02-32180	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2202	2120	2180
22071-02-32200	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2222	2140	2200
22071-02-32240	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2262	2180	2240
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2286	2204	2264
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2302	2220	2280
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2322	2240	2300
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2332	2250	2310
22071-02-32360	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2382	2300	2360
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2413	2331	2391
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2422	2340	2400
22071-02-32410	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2432	2350	2410
22071-02-32430	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2452	2370	2430
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2472	2390	2450
-	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2522	2440	2500
22071-02-32530	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2552	2470	2530
22071-02-32580	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2602	2520	2580
22071-02-32600	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2622	2540	2600
22071-02-32650	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2672	2590	2650
22071-02-32680	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2702	2620	2680
22071-02-32720	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2742	2660	2720
22071-02-32760	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2782	2700	2760
22071-02-32800	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2822	2740	2800
22071-02-32840	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2862	2780	2840
22071-02-32850	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2872	2790	2850
22071-02-32900	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2922	2840	2900
22071-02-32950	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	2972	2890	2950
22071-02-32990	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3012	2930	2990
22071-02-33000	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3022	2940	3000
22071-02-33070	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3092	3010	3070
22071-02-33150	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3172	3090	3150
22071-02-33170	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3192	3110	3170
22071-02-33250	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3272	3190	3250
22071-02-33320	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3342	3260	3320
22071-02-33350	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3372	3290	3350
22071-02-33450	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3472	3390	3450
22071-02-33500	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3522	3440	3500

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	BW=Larghezza cinghia	B1	B2	H	Lunghezza esterna LA	Lunghezza interna LI	Lunghezza effettiva LW
22071-02-33550	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3572	3490	3550
22071-02-33650	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3672	3590	3650
22071-02-33750	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3772	3690	3750
22071-02-33800	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3822	3740	3800
22071-02-33870	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	3892	3810	3870
22071-02-34000	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4022	3940	4000
22071-02-34060	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4082	4000	4060
22071-02-34120	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4142	4060	4120
22071-02-34250	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4272	4190	4250
22071-02-34310	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4332	4250	4310
22071-02-34370	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4392	4310	4370
22071-02-34500	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4522	4440	4500
22071-02-34560	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4582	4500	4560
22071-02-34620	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4642	4560	4620
22071-02-34750	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4772	4690	4750
22071-02-34820	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4842	4760	4820
22071-02-34870	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	4892	4810	4870
22071-02-35000	Tipo SPB	16,3	14	7,9	13	5022	4940	5000