

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliamide.
Vite in acciaio.

Versione:



colore nero.
Vite zincata.

Nota:

Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.

Modello rigido.

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | D | D1 | H | H1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) |
|----------------|----|-----|----|----|----|----|--|
| 27795-3006X020 | 30 | M6 | 16 | 36 | 20 | 13 | 3 |
| 27795-3006X030 | 30 | M6 | 16 | 46 | 30 | 13 | 3 |
| 27795-3008X015 | 30 | M8 | 16 | 31 | 15 | 13 | 3 |
| 27795-3008X020 | 30 | M8 | 16 | 36 | 20 | 13 | 3 |
| 27795-3008X025 | 30 | M8 | 16 | 41 | 25 | 13 | 3 |
| 27795-3008X030 | 30 | M8 | 16 | 46 | 30 | 13 | 3 |
| 27795-3008X040 | 30 | M8 | 16 | 56 | 40 | 13 | 3 |
| 27795-4708X015 | 47 | M8 | 16 | 31 | 15 | 13 | 4 |
| 27795-4708X020 | 47 | M8 | 16 | 36 | 20 | 13 | 4 |
| 27795-4708X030 | 47 | M8 | 16 | 46 | 30 | 13 | 4 |
| 27795-4708X040 | 47 | M8 | 16 | 56 | 40 | 13 | 4 |
| 27795-4710X020 | 47 | M10 | 16 | 36 | 20 | 17 | 4 |
| 27795-4710X030 | 47 | M10 | 16 | 46 | 30 | 17 | 4 |