

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione


**Versione:**  
Monostadio.

**Nota:**  
Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo della dimensione NEMA 23 e NEM34. Idoneo per tutte le posizioni di montaggio. Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente. Gli ingranaggi epicicloidali sono autocentranti, dotati di sistema di flangia di ricambio e compensazione lunghezza assiale.

**Dati tecnici:**  
Livelli cambio: 1  
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min  
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min  
Tipo di protezione: IP64  
Vita utile: ~20000h  
Posizione di montaggio: a piacere

**Range di temperatura:**  
da -25 °C a +90 °C (brevemente fino a +120 °C)

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T	T1	T2
22750-231004	NEMA 23	47,14	55	10	25	M04x8	33	40	M4	23	18	5	29	39	27	11,2	3	12
22750-341003	NEMA 34	69,6	85	14	40	M05x10	52	65	M5	30	25	8	39	64,5	31	16	5	12

N. ordine	Rapporto di trasmissione	Coppia di uscita max. M Nm	Coppia di accelerazione Nm	Gioco angolare arcmin	Rigidezza torsionale Nm/arcmin	Rendimento con carico massimo %	Carico radiale max. consentito N	Carico assiale max. consentito N
22750-231004	4:1	4	8	20	0,4	96	220	330
22750-341003	3:1	13	25	12	1,6	97	930	1080