


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento: acciaio.

Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.

Nota:

Ingrassatori con leva manuale a norma DIN 1283

per cartucce di grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.

Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Possibilità di riempimento	Medio
97990-11-111500	standard	Per nottolino di lubrificazione conico DIN 71412	Cartuccia di grasso, grasso sciolto	Grasso fino a NLGI 2 a 20°C
97990-11-121500	premium	per nottolino di lubrificazione conico DIN 71413	cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimento	Grassi fino a classe NLGI 3 a 20°C

N. ordine	Pressione bar	Pressione di scoppio bar	Portata per corsa cm ³	Filettatura di collegamento	Collegamento	Boccaglio
97990-11-111500	400 bar	850 bar	1,2	M10x1	Tubo rinforzato Ø8x300	Boccaglio idraulico
97990-11-121500	600 bar	900 bar	1,2	M10x1	tubo rinforzato Ø11x300	Bloccaggio di precisione