

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento: acciaio.

Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.

Nota:

Ingrassatori a una mano adattata alla norma DIN 1283 per cartucce per il grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.

Grazie a una semplice commutazione sulla maniglia si può passare da una erogazione di grasso ad alto volume a quella ad alta pressione.

Fornitura con tubo con ugello dritto e boccaglio.

Sintesi articoli

N. ordine	Capacità cm ³	Possibilità di riempimento	Medio	Pressione bar
97990-12-112500	500	cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimento	Grasso fino a NLGI 2 a 20°C	300 bar

N. ordine	Pressione di scoppio bar	Portata per corsa cm ³	Filettatura di collegamento	Collegamento	Boccaglio
97990-12-112500	850 bar	1,1	M10x1	tubo con ugello Ø10x150	Boccaglio idraulico