97990-13 Presse per grasso a due mani

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.

Nota:
Pressa a due mani per cartucce a vite da 500 g. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In tal modo non avviene alcuna falsa lubrificazione. Svuotamento completo della cartuccia grazie all'effetto sottovuoto. Sostituzione rapida e pulita della cartuccia. Il livello di riempimento e il tipo di grasso sono sempre visibili grazie alla struttura aperta

Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.

Sintesi articoli

N. ordine	Capacità cm^3	Possibilità di riempimento	Medio	Pressione bar
97990-13-11500	500	cartuccia a vite da 500 g	Grasso fino a NLGI 2 a 20°C	400 bar

N. ordine	Pressione di scoppio bar	Portata per corsa cm^3	Filettatura di collegamento	Collegamento	Boccaglio
97990-13-11500	850 bar	2	M10x1	tubo rinforzato Ø11x300	Bloccaggio di precisione