97990-30 Flaconi a spruzzo con pompa

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Contenitore: polietilene ad alta densità (HDPE).
Testa della pompa: plastica speciale resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Ugello: Polipropilene resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Stelo della valvola: Acciaio inossidabile resistente agli acidi e agli alcali. Per ottone universale.
Molla: Acciaio inox.
Guarnizioni: Viton® (FKM).

Versione:
Recipiente: bianco, trasparente.

Nota:
Flacone a spruzzo con pompa per lavori professionali.

L'accumulo di pressione nel recipiente avviene attraverso le pompe. Per un getto dello spruzzo costante è sufficiente una pressione del pollice sul tasto di spruzzo. Pressione di esercizio massima 2,5 bar. Con valvola di sovrappressione e sfiato combinata.Recipiente in HDPE trasparente con scala in millimetri. Elevata sicurezza di stabilità e ampia apertura di riempimento per facilitare il rifornimento e la pulizia. Stabile agli UV.

Versione universale: indicato per solventi (tranne acetone) e oli minerali viscosi. Con ugello di regolazione (getto preciso e getto conico) oppure ugello per getto piatto.

Versione per acidi diluiti: indicato per valore del pH tra 1 e 7.

Versione per alcali diluiti: indicato per valore del pH tra 7 e 14.

Range di temperatura:
Da +5 °C a +30 °C

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Volume max del recipiente ml	Quantità max di riempimento ml	Ugello	Colore coperchio
97990-30-111500	universale	1500	1200	Ugello di regolazione	nero
97990-30-121500	universale	1500	1200	Ugello a getto piatto	grigio
97990-30-221500	per acidi diluiti	1500	1200	Ugello a getto piatto	rosso
97990-30-321500	per alcali diluiti	1500	1200	Ugello a getto piatto	blu