

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Resina termoplastica antracite.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

**Versione:**


Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

**Su richiesta:**

Altri colori.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine    | Tipo di filettatura | Materiale componenti | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | L  |
|--------------|---------------------|----------------------|----|----|----|----|------|-----|----|
| 06094-003X8  | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8  |
| 06094-003X10 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-003X12 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| 06094-003X15 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-004X8  | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8  |
| 06094-004X10 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-004X12 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| 06094-004X15 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-005X10 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-005X12 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |

## Sintesi articoli

| N. ordine     | Tipo di filettatura | Materiale componenti | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | L  |
|---------------|---------------------|----------------------|----|----|----|----|------|-----|----|
| 06094-005X15  | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-005X20  | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| 06094-006X10  | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-006X15  | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-006X20  | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| 06094-006X25  | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |
| 06094-0003X8  | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8  |
| 06094-0003X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-0003X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| 06094-0003X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-0004X8  | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8  |
| 06094-0004X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-0004X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| 06094-0004X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-0005X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-0005X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| 06094-0005X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-0005X20 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| 06094-0006X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| 06094-0006X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| 06094-0006X20 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| 06094-0006X25 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |