


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in zinco pressofuso.

Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.

Versione:

Alloggiamento lucido.

Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.

Nota:

Riduttore a vite senza fine compatto, universalmente utilizzabile ed esente da manutenzione in un'unica dimensione, con interasse di 14 mm e 5 diversi rapporti di trasmissione. L'azionamento si trova sul lato largo del riduttore. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta. Questo riduttore si distingue per il suo design compatto con coppia massima, robustezza e trasmissione di forza fluida. Il fissaggio a vite flessibile consente un facile montaggio.

Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.


L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW6. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW6.

Nota disegno:

1) Azionamento

2) Uscita

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Rapporto di trasmissione	Funzione autobloccante	Coppia motrice max. M Nm	Coppia di uscita max. M Nm
22700-12-1	1:1	senza funzione autobloccante	3,5	2
22700-12-2	2,5:1	senza funzione autobloccante	2,6	3
22700-12-4	4,33:1	con funzione autobloccante	1,9	3
22700-12-6	6:1	con funzione autobloccante	1,8	3
22700-12-13	13:1	con funzione autobloccante	1,3	3

