

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.


Versione:

Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.

Vantaggi:

Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-1804X10	acciaio automatico	M4	18	9	13	8	10
06091-01-1804X15	acciaio automatico	M4	18	9	13	8	15
06091-01-2005X10	acciaio automatico	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-2005X15	acciaio automatico	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-2005X20	acciaio automatico	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-2506X10	acciaio automatico	M6	25	12	17	10	10
06091-01-2506X15	acciaio automatico	M6	25	12	17	10	15
06091-01-2506X20	acciaio automatico	M6	25	12	17	10	20
06091-01-2506X30	acciaio automatico	M6	25	12	17	10	30
06091-01-2506X40	acciaio automatico	M6	25	12	17	10	40
06091-01-3208X15	acciaio automatico	M8	32	14	22	13	15
06091-01-3208X20	acciaio automatico	M8	32	14	22	13	20
06091-01-3208X30	acciaio automatico	M8	32	14	22	13	30
06091-01-3208X40	acciaio automatico	M8	32	14	22	13	40
06091-01-4010X20	acciaio automatico	M10	40	18	25	14	20
06091-01-4010X30	acciaio automatico	M10	40	18	25	14	30
06091-01-4010X40	acciaio automatico	M10	40	18	25	14	40
06091-01-18042X10	acciaio inox	M4	18	9	13	8	10
06091-01-18042X15	acciaio inox	M4	18	9	13	8	15
06091-01-20052X10	acciaio inox	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-20052X15	acciaio inox	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-20052X20	acciaio inox	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-25062X10	acciaio inox	M6	25	12	17	10	10
06091-01-25062X15	acciaio inox	M6	25	12	17	10	15
06091-01-25062X20	acciaio inox	M6	25	12	17	10	20
06091-01-25062X30	acciaio inox	M6	25	12	17	10	30
06091-01-25062X40	acciaio inox	M6	25	12	17	10	40
06091-01-32082X15	acciaio inox	M8	32	14	22	13	15

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-32082X20	acciaio inox	M8	32	14	22	13	20
06091-01-32082X30	acciaio inox	M8	32	14	22	13	30
06091-01-32082X40	acciaio inox	M8	32	14	22	13	40
06091-01-40102X20	acciaio inox	M10	40	18	25	14	20
06091-01-40102X30	acciaio inox	M10	40	18	25	14	30
06091-01-40102X40	acciaio inox	M10	40	18	25	14	40