

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Ottone.

## Versione:

nichelato.


## Nota:

Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi EMC e accessori. Con bordi di taglio per tagliare rivestimenti a polvere o verniciati per un contatto ottimale con collegamento equipotenziale.

## Range di temperatura:

Da -60 °C a +200 °C.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine      | D       | H   | H1  | SW1 | Coppia di serraggio max.<br>su SW1<br>Nm |
|----------------|---------|-----|-----|-----|--|
| 84100-32-11215 | M12X1,5 | 3,5 | 2,8 | 15  | 3,5                                      |
| 84100-32-11615 | M16x1,5 | 3,5 | 2,8 | 19  | 3,5                                      |
| 84100-32-12015 | M20X1,5 | 3,7 | 3   | 24  | 3,5                                      |
| 84100-32-12515 | M25x1,5 | 4,2 | 3,5 | 30  | 6,7                                      |
| 84100-32-13215 | M32x1,5 | 4,7 | 4   | 36  | 12                                       |
| 84100-32-14015 | M40X1,5 | 5,7 | 5   | 46  | 13,5                                     |

