

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Poliammide (PA6).

Ottone.

Acciaio inox 1.4301.

**Versione:**

Plastica grigio chiaro RAL 7035.

Ottone nichelato.

Acciaio inox non trattato.


**Nota:**

Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.

**Range di temperatura:**

da -40 °C a +100 °C (plastica). Da -60 °C a +200°C (metallo).

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine       | Materiale corpo base | D       | H   | SW1 | Coppia di serraggio max. su SW1 Nm |
|-----------------|----------------------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 84100-30-012150 | poliammide           | M12X1,5 | 5   | 17  | 1,5                                |
| 84100-30-016150 | poliammide           | M16x1,5 | 5   | 22  | 2,5                                |
| 84100-30-020150 | poliammide           | M20X1,5 | 6   | 27  | 3,5                                |
| 84100-30-025150 | poliammide           | M25x1,5 | 6   | 32  | 5                                  |
| 84100-30-032150 | poliammide           | M32x1,5 | 7   | 41  | 5                                  |
| 84100-30-040150 | poliammide           | M40X1,5 | 7   | 50  | 7,5                                |
| 84100-30-11215  | ottone               | M12X1,5 | 2,8 | 15  | 3,5                                |
| 84100-30-11615  | ottone               | M16x1,5 | 2,8 | 19  | 3,5                                |
| 84100-30-12015  | ottone               | M20X1,5 | 3   | 24  | 3,5                                |
| 84100-30-12515  | ottone               | M25x1,5 | 3,5 | 30  | 6,7                                |
| 84100-30-13215  | ottone               | M32x1,5 | 4   | 36  | 12                                 |

## Sintesi articoli

| N. ordine      | Materiale<br>corpo base | D       | H   | SW1 | Coppia di serraggio max.<br>su SW1<br>Nm |
|----------------|-------------------------|---------|-----|-----|------------------------------------------|
| 84100-30-14015 | ottone                  | M40X1,5 | 5   | 46  | 13,5                                     |
| 84100-30-21215 | acciaio inox            | M12X1,5 | 2,8 | 14  | 3,5                                      |
| 84100-30-21615 | acciaio inox            | M16x1,5 | 2,8 | 19  | 3,5                                      |
| 84100-30-22015 | acciaio inox            | M20X1,5 | 3   | 24  | 3,5                                      |
| 84100-30-22515 | acciaio inox            | M25x1,5 | 3,5 | 30  | 6,7                                      |
| 84100-30-23215 | acciaio inox            | M32x1,5 | 4   | 36  | 12                                       |
| 84100-30-24015 | acciaio inox            | M40X1,5 | 5   | 46  | 13,5                                     |