

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Profilo in alluminio.

Vetro acrilico.

Nota:

Altezza: 910mm

Lunghezza rigido: 1610mm

Lunghezza orientabile: 1710mm

Lunghezza piede: 445mm

Lastre estraibili: fino a 325mm

Profili in alluminio: 30x30mm

Vetro acrilico: spessore 4mm

Soluzione pregiata con profili in alluminio solidi, cerniere e lastre di vetro acrilico.

Pratico sistema pieghevole - ideale per conferenze e meeting.

Sistema idoneo per riunioni di 2-4 persone.

Lunghezza dei lati orientabile variabile e regolabile tramite lastre estraibili.

Esecuzione robusta.

Utilizzo:

Tavoli da conferenza / sale riunioni / event

Studi di architettura / uffici di progettazione

Agenzie / studi legali / di consulenza

Vantaggi:

Girevole e ripiegabile

Non sono necessari attrezzi.

Il pannello ripiegabile può essere spostato sul telaio principale.

I pannelli possono essere fissati durante il trasporto.



Descrizione articolo/immagini prodotto



Sintesi articoli