

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.


Nota:

Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	Dimensioni	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-1A2	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A25	acciaio	grigio luce RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A26	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A27	acciaio	giallo navone RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-2A3	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A35	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A36	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A37	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-3A4	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A45	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A46	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A47	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-4A4	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A45	acciaio	grigio luce RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A46	acciaio	rosso traffico RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A47	acciaio	giallo navone RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A5	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	Dimensioni	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4A55	acciaio	grigio luce RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A56	acciaio	rosso traffico RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A57	acciaio	giallo navone RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-01A2	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A25	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A26	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A27	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-02A3	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A35	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A36	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A37	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-03A4	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A45	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A46	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A47	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-04A4	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A45	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A46	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A47	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A5	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A55	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A56	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A57	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1A2X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A25X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A26X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A27X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A2X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A25X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A26X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A27X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-2A3X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A35X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A36X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A37X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A3X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A35X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A36X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A37X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-3A4X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A45X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A46X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A47X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A4X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A45X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A46X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A47X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-4A4X20	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A45X20	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A46X20	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A47X20	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A4X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A45X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A46X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A47X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A5X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A55X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A56X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A57X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A5X60	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A55X60	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-4A56X60	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A57X60	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-01A2X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A25X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A26X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A27X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A2X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A25X30	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A26X30	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A27X30	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-02A3X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A35X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A36X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A37X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A3X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A35X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A36X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A37X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-03A4X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A45X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A46X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A47X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A4X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A45X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A46X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A47X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-04A4X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A45X20	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A46X20	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A47X20	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A4X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A45X40	filettatura esterna	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A46X40	filettatura esterna	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A47X40	filettatura esterna	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14