


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Getto di alluminio.

Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.

Versione:

burattato.



Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.

Nota:

Le dimensioni A sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.

Su richiesta:


Maniglia a leva per il fissaggio.



Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Disposizione dei fori	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
29014-5CP	1	0.5	6	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
29014-5CR	1	0.75	6	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
29014-5CS	1	1	7	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
29014-5CT	1	1.25	7	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
29014-5D2	3	1.5	9	42	56	60	70	80	80	74	87	105	10	60	40	52	M10x30	82
29014-5D4	3	2	11	50	66	65	83	90	98	85	98	128	14	62	45	60	M10x35	100

